

Garant**Feedking high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z:
18/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212902 18/2L
GTIN	4045197649348
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være **selvstabiliserende vendeplatteunderlag**. **Optimeret geometri** af hensyn til reduceret skærekraft, derved **lavere belastning af hovedspindlet**.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af **meget stabile 4-skærs** vendeplatter.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	30 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Antal skær Z	2
Ø D_3	5 mm
passende vendeskærsplatter	XD..070308
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,85 mm
Skær-Ø D_c	18 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	160 mm
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	23 mm
Rampingvinkel α_{maks}	4,29 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	4 mm
Cirkulær borefræsning a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP