

Garant**SNMG 150616, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150616 HB7020 Hjørneradius: 1,6 mm

Type: HB7020

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mmTilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Spånryder	SG
Type	HB7020

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning