


Garant**SNMM 190624, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMM 190624 HB7020 Hjørneradius: 2,4 mm

Type: HB7020

Spånryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 12 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Spånryder	SR
Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Primær anvendelse	P

Hjørneradius	2,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMM 190624
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning