



Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290020 25
GTIN	4030741471650
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

- **Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.**
- **Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.**
- **Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.**
- **Mulighed for udskiftning af bakker (bakkesæt på forespørgsel) til rouletteringer op til kraven.**

Bemærk:

Ved anvendelse af rouletteringshjul-Ø 25 mm udvides arbejdsområdet fra 0 mm til 65 mm.

Teknisk beskrivelse

Løbestift	299910 8
til rouletteringsbredde b	8 mm
Skaft, bredde	25 mm
Arbejdsområde	3,5 - 65 mm
til rouletterings-Ø d ₁	20 mm
til rouletterings-Ø d ₁	25 mm

Skaft, højde	25 mm
til rouletteringsborings-Ø d ₂	6 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL 2×BR
Til rouletteringsprofil	RAA 2×AA
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Til rouletteringsprofil	RGE30° BL/BR30°
Til rouletteringsprofil	RBR 2×BL
Produkttype	Rouletteringsværktøj