



Vandretspændere plus, med vandret fod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376615 2
GTIN	4020772017736
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Forstærket udførelse med forhøjede holdekræfter.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopsænings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	26 mm
Hel længde	224 mm
Holdekraft P2	3000 N
Hel højde	51 mm
Holdekraft P1	1600 N

Borings-Ø d	5,6 mm
Hulafstand f	19,5-29,5 mm
Trykskrue	M6×50 mm
Type	68300J
Spændehøjde H	28 mm
Produkttype	Vandretspændere