



Vandretspændere plus, med vandret fod, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376615 4
GTIN	4020772008147
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Forstærket udførelse med forhøjede holdekræfter.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Teknisk beskrivelse

Hel højde	77 mm
Hulafstand e	41 mm
Holdekraft P1	3500 N
Hel længde	329 mm
Hulafstand f	29-43 mm

Holdekraft P2	8000 N
Borings-Ø d	8,5 mm
Trykskrue	M10×76 mm
Type	68300J
Spændehøjde H	41 mm
Produkttype	Vandretspændere