



## Vandretspændere til aftageligt håndgreb, med vandret fod, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376617 3
GTIN	4020772094201
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kan kun anvendes sammen med nr. 376627.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Fordel:

Interferenskonturer undgås, fordi håndgrebet er let at fjerne.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Hulafstand e: 25,7 mm

Hulafstand f: 25 mm

Borings-Ø d: 6,5 mm

Spændehøjde L<sub>2</sub>: 32 mm

Holdekraft P1: 1800 N

Holdekraft P2: 2500 N

### Teknisk beskrivelse

Holdekraft P2	2500 N
---------------	--------

Hel længde	134 mm
Trykskrue	M8×45 mm
Holdekraft P1	1800 N
Spændehøjde L <sub>2</sub>	32 mm
Hulafstand e	25,7 mm
Hel højde	48,5 mm
Borings-Ø d	6,5 mm
Hulafstand f	25 mm
Type	6837M
Produkttype	Hurtigspænder