

**HOLEX®****VCMT 110304 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

VCMT 110304 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130  
Spånbrøder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Spånbrøder	MM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Type	HBX130
Skærebetingelse	Let afbrudt

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral