

**HOLEX®****CNMG 09T304 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CNMG 09T304 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130

Spånbryder: MM

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	MM
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	HBX130
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 6 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,55 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknytning	neutral