

Garant
HM-fræser HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202993 20
GTIN	4045197766779
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

HM-fræser HPC 20 mm Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 40 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 26 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm²: 0,07 mm

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	26 mm
Antal tænder Z	4
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til beskæring i INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Samlet længde L	92 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm

Skaft-Ø D _s	20 mm
Skær-Ø D _c	20 mm
Spiralvinkel	40 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	blå
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 20 mm	SZ2025 20
--	-----------