

Garant**Indskruningskrumpeadapter slank, Gevind M x spænde-Ø D1: M10X8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Højvarmefast stål, integreret længdeindstilling af værktøj, ekstra slank udførelse, til HSS og HM.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse i forbindelse med meget høje krav til nøjagtighed og afbalanceringsgrad, f.eks. sammen med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	15 mm
Længde L	37 mm
Gevind M	M10
Udvendig Ø D	21 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Forlænger Ø D ₃	18,5 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Maks. tilspændingsmoment	40 Nm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Reduktion

