

Garant**Indskruningskrumpeadapter slank, Gevind M x spænde-Ø D1: M12X6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301397 M12X6
GTIN	4045197767349
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Højvarmefast stål, integreret længdeindstilling af værktøj, ekstra slank udførelse, til HSS og HM.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse i forbindelse med meget høje krav til nøjagtighed og afbalanceringsgrad, f.eks. sammen med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	21 mm
Ø D ₂	15 mm
Gevind M	M12
Forlænger Ø D ₃	23 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Længde L	42 mm
Maks. tilspændingsmoment	60 Nm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Reduktion

