

**Garant****RDHW 1604 MOTN, HB7210, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212301 HART
GTIN	4045197769008
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,2 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHW 1604 MOTN

Type: HÅRD

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHW 1604 MOTN
Type	HÅRD
Skæremateriale	HM
Type	HB7210
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning