

Garant**Excenterspændetylle, Ø d H5: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236679 8
GTIN	4045197768957
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Justeringsområde i $\text{Ø} \pm 0,5$ mm.

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm justeringsområde til nominel Ø .

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- Ø 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

Teknisk beskrivelse

$\text{Ø}d$	8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	62 mm
Tolerance, udv. Ø	H5
$\text{Ø} D_1$	29 mm
$\text{Ø} D$	25 mm
L_1	57 mm
Produkttype	Klembøsning

