

**Garant****Excenterspændetylle, Ø d H5: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236679 12
GTIN	4045197768971
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Justeringsområde i  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel  $\varnothing$ .

**Anvendelse:**

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- $\varnothing$  25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

**Bemærk:**

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tolerance, udv. $\varnothing$	H5
$L_1$	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Produkttype	Klembøsning

