

Garant**Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 13,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø d_{min} .

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	27 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Vendeplatteskruesæt	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Min. Ø d_{min}	12,8 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle	13,5 - 14,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	10
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	13,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0