

Garant**Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 24,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 24,8
GTIN	4045197769275
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø d_{min} .

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Samlet længde $L_{i alt}$	175 mm
Udhængslængde L_1	38 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Min. Ø d_{min}	23 mm
Vendeplatteskruesæt	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsområde med excenterspændetylle	24,5 - 25,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	20
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	24,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2