

## Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: DM/16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DTUNR/L

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode-vendeskærsplatte	DTUNR/L
Midterforskydning	27 mm
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..

Underlægsplade	259033 4
Klo, skrue , O-ring	259036 6
Passende basisenhed	264910 - 264922
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	259027 1
System	DM
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	48 mm
Samlet længde	35 mm
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

---

## Tilbehør

Spændejernsenhed	259508
Underlagsplade	259226
Skrue til underlagsplade	259611