

## Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 12×D, System / skaft-Ø: QC/20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Artikelklasse	29E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaftet er forstærket med hårdmetal.  
Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

#### Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

#### Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 12×D

Boring depth up to: 12×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D

Profondità interna fino a: 12×D

System: QC

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 300 mm

ikke spåntagningsbart område S: 136,5 mm

Anbefalet spændelængde: 80 mm

Montageskrue: 269025 2

### Teknisk beskrivelse

System	QC
Skaft-Ø	20 mm
ikke spåntagningsbart område S	136,5 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	300 mm

Anbefalet spændelængde	80 mm
Montageskrue	269025 2
Indv. drejedybde op til	12×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2