

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: STUCR/L 16

passende vendeskærsplatter: TC.. 16T3..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{min} : 26 mm

Midterforskydning: 15 mm

Samlet længde: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning	15 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
ISO-kode-vendeskærsplatte	STUCR/L 16

Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde	21 mm
Vendeplatteskrue	269023 2
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	26 mm
System	QC
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Tilbehør

Spændeskrue	269432
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500