

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 14×D, System / skaft-Ø: QC/20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Artikelklasse	29E

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

System: QC

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$: 340 mm

ikke spåntagningsbart område S: 136,5 mm

Anbefalet spændelængde: 80 mm

Montageskrue: 269025 2

Teknisk beskrivelse

System	QC
Skaft-Ø	20 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	340 mm
ikke spåntagningsbart område S	136,5 mm

Anbefalet spændelængde	80 mm
Montageskrue	269025 2
Indv. drejedybde op til	14×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2