

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261321 DM/16
GTIN	4251414902930
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: SVUCR/L 16

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 49 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269023 3
System	DM
Passende basisenhed	264910 - 264922

Midterforskydning	27 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	SVUCR/L 16
Samlet længde	32 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15