

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskersplatte: DDUNR/L 15

passende vendeskersplatter: DNMG 1506..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{min} : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning	27 mm
Passende basisenhed	264910 - 264922
Klo, skrue , O-ring	259036 4

System	DM
passende vendeskærsplatter	DNMG 1506..
Samlet længde	35 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	48 mm
Plattestørrelse	15 mm
Underlægsplade	259033 3
ISO-kode-vendeskærsplatte	DDUNR/L 15
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændejernsenhed	259506
Underlagsplatte	259225
Skrue til underlagsplatte	259612
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10