

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	36 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525M16
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 35
Klo, skrue, fjeder	259035 6
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 11
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Underlagsplatte Type 35	259031 35
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Skrue til underlagsplatte Type 11	259025 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600