

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250016 32/19 |
| GTIN | 4045197771964 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Plattestørrelse | 19 mm |
| Underlægsplade | 259031 36 |
| ISO-kode holder | DCLNR/L 3232P19 |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1906.. |
| Hovedlængde L ₁ | 40 mm |
| Skaftstørrelse | 32 mm |
| Klo, skrue, fjeder | 259035 7 |
| Samlet længde L | 170 mm |
| Skrue til underlagsplatte | 259025 12 |
| Funktionsbredde L ₄ | 40 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte10 dele Type 2

259026 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Underlagsplatte Type 36

259031 36

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500