

Garant**HM-kopifræser lang, Cylinderskaft, Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212590 8
GTIN	4045197761347
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm. Uden indvendig køling.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Massivt hårdmetal – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Antal skær Z	2
Udhængslængde L_1	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Skær- $\varnothing D_c$	8 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	8 mm
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Spændeskruer	219870