

Garant**HM-kopifræser lang, Cylinderskaft, Ø D: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212590 10
GTIN	4045197761354
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Massivt hårdmetal – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

$\varnothing d_1$	8,8 mm
Skær- $\varnothing D_c$	10 mm
Udhængslængde L_1	35 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	120 mm
Vendeplatteskrue	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	219874
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP