

Garant**HM-kopifræser lang, Cylinderskaft, Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212590 16
GTIN	4045197761378
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Massivt hårdmetal – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær- $\varnothing D_c$	16 mm
Antal skær Z	2
$\varnothing d_1$	14 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Vendeplatteskrue	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	140 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Spændeskruer	219872