

Garant**HM-kopifræser ekstra lang, Cylinderskaft, Ø D: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212592 12
GTIN	4045197761460
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision: $\pm 0,015$ mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

Massivt hårdmetal – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv $\varnothing D_w$. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	160 mm
Antal skær Z	2
Skær- $\varnothing D_c$	12 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
$\varnothing d_1$	10,4 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	219873
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP