

**Garant****HM-kopifræser ekstra lang, Cylinderskaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212592 20
GTIN	4045197761484
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne. Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Massivt hårdmetal** – til store bearbejdningsdybder og minimering af vibrationer.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Antal skær Z	2
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	190 mm
Vendeplatteskrue	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Udhængslængde $L_1$	75 mm
Indvendig køling	ja
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Kopifræsning

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Spændeskruer	219871
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP