

**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900-319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJBR/L 1616X11

passende vendeskærsplatter: VB.. 1103..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 20 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 1

## Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	81 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Skaftstørrelse	16 mm

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 1616X11
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx <sup>®</sup> , 1/4 tomme E 6,3 Torx <sup>®</sup> -profil TX8	674248 TX8