

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900-319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SVJBR/L 2020X16

passende vendeskærsplatter: VB.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 40 mm

Samlet længde L: 99 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	99 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259033 5

Skafstørrelse	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Hovedlængde L ₁	40 mm
ISO-kode holder	SVJBR/L 2020X16
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500