

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 middel, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306541 16
GTIN	4045197763532
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræterspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	75 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Fræsedornslængde L ₄	17 mm

passende specialnøgle nr. 309840	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	HSK-A 63 middel
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-3
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16