


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 320, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpreset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	30 mm
Besætningslængde H ₁	6 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produkttype	Renseskive

