

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Konusbørste, forkrøppet Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M:
125XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571300 125XM14
GTIN	4017359279076
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Besætningsbredde L ₁	12 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet

Produkttype

Konusbørste