

**Garant****Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320645 5
GTIN	4045197773685
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **MK-skaft hærdet og slebet.**

Spidsvinkel 60°.

**Beskrivelse:**

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspiden fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspiden så i.

**Anvendelse:**

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 58 mm

Nyttelængde B: 105 mm

Største spids-Ø 60° A: 30 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 37 mm

maks. omdrejningstal: 4000 min<sup>-1</sup>**Teknisk beskrivelse**

Hus-Ø D	58 mm
Nyttelængde B	105 mm

maks. omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	MK5
Største spids-Ø 60° A	30 mm
Til emnevægt	1600 kg
Spidslængde C	37 mm
Produkttype	Centrerspids