

Garant**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320657 5
GTIN	4045197774163
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 78 mm

Nyttelængde B: 118 mm

Største spids-Ø 60° A: 32 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 47 mm

maks. omdrejningstal: 3200 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	2000 kg
--------------	---------

maks. omdrejningstal	3200 min ⁻¹
Største spids-Ø 60° A	32 mm
Hus-Ø D	78 mm
Spidslængde C	47 mm
Morsekonus	MK5
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	118 mm
Produkttype	Centerspids