

Garant**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320657 6
GTIN	4045197774170
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 110 mm

Nyttelængde B: 155 mm

Største spids-Ø 60° A: 52 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 62 mm

maks. omdrejningstal: 2000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Morsekonus	MK6
------------	-----

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
maks. omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Nyttelængde B	155 mm
Hus-Ø D	110 mm
Til emnevægt	4500 kg
Spidslængde C	62 mm
Største spids-Ø 60° A	52 mm
Produkttype	Centerspids