

Garant**Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320658 2
GTIN	4045197774187
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skaftelejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
- Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side.

Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 45 mm

Nyttelængde B: 87 mm

Største spids-Ø 60° A: 20 mm

Største spids-Ø 30° A: 8 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 37 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Største spids-Ø 60° A	20 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Hus-Ø D	45 mm
Nyttelængde B	87 mm
Største spids-Ø 30° A	8 mm
Morsekonus	MK2
Til emnevægt	140 kg
Spidslængde C	37 mm
Produkttype	Centrerspids