

**Garant****Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320658 4
GTIN	4045197774316
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Skaftelejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
- Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

**Beskrivelse:**

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side.

Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 60 mm

Nyttelængde B: 107 mm

Største spids-Ø 60° A: 24 mm

Største spids-Ø 30° A: 10 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 47 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	4300 min <sup>-1</sup>
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Hus-Ø D	60 mm
Nyttelængde B	107 mm
Spidslængde C	47 mm
Morsekonus	MK4
Til emnevægt	500 kg
Største spids-Ø 60° A	24 mm
Største spids-Ø 30° A	10 mm
Produkttype	Centrerspids