

**HOLEX****HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø DC: 7,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202414 7,7
GTIN	4045197776150
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Til **skrubning og sletbearbejdning**.Op til 1xD i hel længde ved **meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang.**Fordel:**

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D <sub>c</sub>	7,7 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	19 mm
Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Tolerance, nom. Ø	0 / -0,03
Udhængslængde L <sub>1</sub> inkl. fristilling	27 mm
Samlet længde L	63 mm

Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,4 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	M
GGG	egnet	190 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

