

Garant**SNMG 150612, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150612 HB7020 Hjørneradius: 1,2 mm

Type: HB7020

Spånryder: SM

Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	SM
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning