



## Rouletteringsformværktøj universal, Skaftstørrelse: 20mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 290020 20     |
| GTIN                | 4030741458408 |
| Artikelklasse       | 29H           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektur.

HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.

**Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.**

- **Minimalt tryk, reducerer belastningen for emnet og maskinen.**
- **Synkronspindel til enkel indstilling af rouletteringsholdere og spidshøjde.**
- **Mulighed for udvidelse af arbejdsområdet ved at dreje rouletteringsholderne.**
- **Mulighed for udskiftning af bakker (bakkesæt på forespørgsel) til rouletteringer op til kraven.**

#### Bemærk:

Ved anvendelse af rouletteringshjul-Ø 25 mm udvides arbejdsområdet fra 0 mm til 65 mm.

### Teknisk beskrivelse

|   |             |
|---|-------------|
| Arbejdsområde                             | 3,5 - 65 mm |
| til rouletteringsborings-Ø d <sub>2</sub> | 6 mm        |
| Løbestift                                 | 299910 8    |
| Skaft, højde                              | 20 mm       |
| til rouletteringsbredde b                 | 8 mm        |
| til rouletterings-Ø d <sub>1</sub>        | 20 mm       |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| til rouletterings-Ø d <sub>1</sub> | 25 mm                |
| Skaft, bredde                      | 20 mm                |
| Skæreretning                       | Venstre og højre     |
| Til rouletteringsprofil            | RBL 2×BR             |
| Til rouletteringsprofil            | RAA 2×AA             |
| Til rouletteringsprofil            | RGE45° BL/BR45°      |
| Til rouletteringsprofil            | RGE30° BL/BR30°      |
| Til rouletteringsprofil            | RBR 2×BL             |
| Produkttype                        | Rouletteringsværktøj |