




Rouletteringsfræseværktøjssæt, Skaftstørrelse: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290219 16
GTIN	4030741656897
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Indhold:

1 stk. rouletteringsfræseværktøj af hhv. nr. 290200 og nr. 290210: str. 16

2 stk. rouletteringshjul af nr. 290261: str. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

1 stk. rouletteringshjul af nr. 290276/290281: str. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA

Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RGE30° 2×AA
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 16 mm	290210 16
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 16 mm	290200 16
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8