



Rouletteringsfræseværktøjssæt, Skaftstørrelse: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290219 20
GTIN	4030741656903
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Indhold:

1 stk. rouletteringsfræseværktøj af hhv. nr. 290200 og nr. 290210: str. 20

1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290276 og nr. 290281: str. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 stk. rouletteringshjul af nr. 290261: str. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA

Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RGE30° 2×AA
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 16X mm	290210 16X
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 20 mm	290200 20
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 20 mm	290210 20
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8