



Rouletteringsfræseværktøjssæt, Skaftstørrelse: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290219 25
GTIN	4030741656910
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Indhold:

1 stk. rouletteringsfræseværktøj af hhv. nr. 290200 og nr. 290210: str. 25

1 stk. rouletteringshjul af hhv. nr. 290276 og nr. 290281: str. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

2 stk. rouletteringshjul af nr. 290261: str. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Teknisk beskrivelse

Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA

Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RGE30° 2×AA
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR45°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 25 mm	290210 25
Rouletteringsfræseværktøjuniversal Skaftstørrelse 25 mm	290200 25
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8
Rouletteringshjul PM Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5