



## Gevindskærer op til M10, Type: 720938



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 075550 720938 |
| GTIN                | 4014586881256 |
| Artikelklasse       | 03F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til forsigtig påsætning.**
- **Solid trækevne til pålidelig håndtering af opgaver.**
- **Integreret vendegear med hurtigt tilbageløb.**
- **FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.**
- **Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.**

Strømforsyning 220 V.

#### Leveringsomfang:

**Uden borepatron.** Inklusive ekstragreb. For at kunne arbejde kræves en spændetangsholder (nr. 075580 str. 063012) eller en kæbetangsholder (nr. 075580 str. 019009).

### Teknisk beskrivelse

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Maks. gevindbor-Ø i stål | M10                       |
| Producentbetegnelse      | GWP 10                    |
| Værktøjsholder           | B12                       |
| maks. omdrejningstal     | 0 - 450 min <sup>-1</sup> |
| Maks. vibration iht. EN  | < 2,5 m/s <sup>2</sup>    |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Vægt            | 1,6 kg      |
| Effektforbrug   | 450 W       |
| Energiforsyning | Med kabel   |
| Emballage       | Kuffert     |
| Produkttype     | Gevindbakke |

---

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V            | 073835 FE18   |
| Akku lithium-ionHighPower Akku-type, akku-spænding FE18 V | 073834 FE18   |
| Gevindskærer- tilbehør Type 063012                        | 075580 063012 |
| Gevindskærer- tilbehør Type 019009                        | 075580 019009 |
| Gevindskærer- tilbehør Type 009013                        | 075580 009013 |