

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræsere nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Pladetykkelse: 3,5 mm

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,12 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 100302 FR
Type	HU7815

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
CuZn	egnet	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		