



## Vandretspændere plus, med vandret fod, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376615 3
GTIN	4020772008130
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.

Forstærket udførelse med forhøjede holdekræfter.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedeले** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d	6,5 mm
Holdekraft P1	2500 N
Hulafstand f	22-31,8 mm
Trykskrue	M8×58 mm
Hel højde	58 mm

Hel længde	242 mm
Hulafstand e	25,7 mm
Holdekraft P2	4000 N
Type	68300J
Spændehøjde H	33,5 mm
Produkttype	Vandretspændere