



Vandretspændere til aftageligt håndgreb, med vandret fod, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376617 2
GTIN	4020772093945
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kan kun anvendes sammen med nr. 376627.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

Fordel:

Interferenskonturer undgås, fordi håndgrebet er let at fjerne.

Anvendelse:

Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnede til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Hulafstand e: 26 mm

Hulafstand f: 24,5 mm

Borings-Ø d: 5,6 mm

Spændehøjde L₂: 24 mm

Holdekraft P1: 1000 N

Holdekraft P2: 1200 N

Teknisk beskrivelse

Holdekraft P1	1000 N
---------------	--------

Holdekraft P2	1200 N
Hulafstand e	26 mm
Hel højde	45 mm
Hel længde	113 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Borings-Ø d	5,6 mm
Hulafstand f	24,5 mm
Trykskrue	M6×35 mm
Type	6837M
Produkttype	Hurtigspænder